

Garant**Torusfräshuvud HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210255 20/2
GTIN	4045197607546
Artikelklass	21M

Beskrivning**OBS!:**Riktvärden för användning för $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.**Teknisk beskrivning**

huvudets längd l	25 mm
Skärlängd L_2	15 mm
skärhuvud-Ø D	20 mm
Matning f_z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,22 mm
Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,18 mm
Hörnradie	2 mm
Hållarstorlek	20 mm
Antal skär Z	3
Serie	TopCut
Sort	HB7820
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W

Spiralvinkel	42 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	ja
Skaftutförande	GARANT TopCut
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	580 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	550 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
CuZn	lämplig	350 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		