

Garant**hydraulchuck-prestanda Master Chuck, form ADB, BT 40 kort, Spänn diameter D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303480 12
GTIN	4067263265566
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Särskilt lämplig för mycket dynamiska frästillsämpningar.
- Optimerad yttre kontur med fem (Finite-elementmetod) -> robusthet med max. styvhet, längre verktygslivslängd, högre tidsspänvolym, lämplig för alla skärstrategier.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering, justermån 10mm.
- Användning av reducerhylsor möjlig.
- Tål temperaturer upp till 170°C i 4 timmar.
- Upp till 10x fler fastspänningsmoment än en vanlig hydraulisk expansionschuck.
- Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
- Patenterat nytt hydrauliskt utbyggnadssystem – tillförlitlig, hållbar koncentration av högsta kvalitet.

Användningsdata:

Universellt utformad för grovbearbetning och finbearbetning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	58 mm
Ø D ₂	32 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
Utvändig-Ø D	49 mm
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Kylkanalborrhål	nej
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck