

HOLEX**Virad ändborste Ståltråd, Borst-Ø D1 × borsttjocklek: 22X0,25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574850 22X0,25
GTIN	4067263935087
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Slät, **tvinnad** ståltråd, inpressad i stålhylsa, **skaft-Ø 6 mm**, jämn trådtäthet, ytterst nötningsbeständig.

Användningsdata:

För borttagning av grader och slagg samt för alla medeltunga till tunga borstoperationer. Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande. **Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen** vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande.

Teknisk beskrivning

Borsttjocklek	0,25 mm
Borstlängd H ₁	28 mm
Borst-Ø D ₁	22 mm
antal flätor	6
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Flätmönster	vänstervirad

Produktlag

Ändborste