

Förlängningskabel för F, B, PL, CZ, 250 V, Typ: 10N



Beställningsdata

Ordernummer	081183 10N
GTIN	4003644009329
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44).

Med stickuttag för **länderna F, B, PL, CZ**. Beständig mot olja, bensin, UV-strålning.

Neoprengummikabel med stänkskyddad kontakt och koppling av gummi.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

Kabelklass	H07RN-F
kabelkonstruktion	3G1,5
material kabel	Neopren
kabellängd	10 m
Passar för länderna	F; B; PL; CZ
Typ	10N

slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
IP-skyddsklass	IP 44
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	E
Produktnamnsattribut	250 V
nätspänning	250 V
Produktslag	Förlängningskabel

Tillbehör

Kabelupphängningssystem CableFix Typ S	081191 S
Kabelupphängningssystem CableFix Typ XL	081191 XL
Kabelupphängningssystem CableFix Typ L	081191 L