



Fast u-nyckel isolerad, nyckelvidd: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	613333 18
GTIN	4067263787785
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidra, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201**.

Material:

Krom-vanadinstål.

Teknisk beskrivning

Käfttjocklek h_{max}	13 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
nyckelvidd	18 mm
nyckellängd L	175 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnycklar