

## HEDI

### Kabelvinda av stålplåt för F, B, PL och CZ, Typ: 50V



#### Beställningsdata

Ordernummer	081107 50V
GTIN	4003644013500
Artikelklass	08B

#### Beskrivning

##### Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Med stickuttag för **länderna F, B, PL och CZ**. För användning i torr omgivning.

##### Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP-skyddsklass: IP 20

märkeffekt utrullad: 3500 (16 A) W

Kabelklass: H05VV-F

kabelkonstruktion: 3G1,5

material kabel: PVC

kabellängd: 50 m

Antal uttag: 4

#### Teknisk beskrivning

kabelkonstruktion	3G1,5
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
nätspänning	250 V
Kabelklass	H05VV-F
material kabel	PVC
kabellängd	50 m
IP-skyddsklass	IP 20
Antal uttag	4
Material hus	stålplåt
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	nej
Produktslag	Kabeltrumma