

**Garant****Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 63/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215050 63/6
GTIN	4045197132642
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Av härdat specialverktygsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskåret fås mycket fina ytor.

**OBS!:**

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	40 mm
FästhålsØ	22 mm
Skruvsats förvändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Passande vändskär	SOMT 09T304
Skär-Ø $D_c$	63 mm
Antal skär Z	6

Skafutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219810
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP