

Garant**NC-centrerborr, 120°, Ø D_s: 20mm**

Beställningsdata

Ordernummer	231501 20
GTIN	4045197644305
Artikelklass	21Y

Beskrivning

Utförande:
Med weldonskaft.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	231540_TX15 (2,5 Nm)
maximal borrhåldiameter d ₁	17 mm
total längd L _{tot}	100 mm
Skaftlängd h	70 mm
Vändskärsstorlek	16
Skaftdiameter D _s	20 mm
maximalt borrhåldjup l ₁	5 mm
ISO-kod vändskär	SOGT 11T3
Antal skär Z	1

Skaft	weldon-skaft
Förborr lämplig för platt form	120
Produktnamnsattribut	120°
Invändig	nej
Spetsvinkel	120 grad
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx klämskruv Drivanordning TX15	231540 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500