

Yale

Maskindomkraft med lyftklack YAM, lyftförmåga: 2t



Beställningsdata

Ordernummer	086046 2
GTIN	4025092157711
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt maskindomkraft som kan lyfta lasten både med lyftklacken och kronan. Hög stabilitet, pumparmen kan vridas 270° (inte strl 2).

Användningsdata:

För att lyfta, justera och flytta maskiner och liknande last samt för allmänt reparations- och monteringsarbete.

Teknisk beskrivning

Bredd	125 mm
lyftklackens bredd	50 mm
maximal bärförmåga	2 t
vikt	8 kg
automatisk fjäderbelastning	nej
Längd	180 mm

höjd	235 mm
lyftklackens längd	50 mm
minimal ansättningshöjd	16 mm
lyfthöjd	113 mm
Produktslag	Hydraulmaskinlyft