

mimatic
Tool Systems**Frässkivor DeepMILL-G Bredd $a_p = 5$ mm, TiAlN, \varnothing D: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218236 32
GTIN	2050001736949
Artikelklass	29C

Beskrivning**Utförande:**

Spårfräsning, instickning, ribbstrukturer.

Med DeepMILL-G kan bearbetningen ske ned till botten.

OBS!:

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

\varnothing D	32 mm
Typ grundhållare	11/18
Skivbredd E	6 mm
Ingreppsdjup $a_{e\max}$ per snitt	6,6 mm
Antal skär Z	16
effektivt antal skär Z_{eff}	8
Skaft	med hål
Beläggning	TiAlN

Matning f_z	0,03 mm
Material	VHM
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	300 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Grundhållareweldon-skaft Typ 11/18	218205 11/18
------------------------------------	--------------