

Förlängningsledning, 250 V, Typ: 5N



Beställningsdata

Ordernummer	081182 5N
GTIN	4007123560127
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44). Neopren-gummikabel, tål olja, bensin, UV-strålning. Med stänkvattenskyddad gummikontakt och -koppling.

Neoprengummikabel med stänkskyddad kontakt och koppling av gummi.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

material kabel	Neopren
Typ	5N
kabellängd	5 m
Kabelklass	H07RN-F
kabelkonstruktion	3G1,5
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI

IP-skyddsklass	IP 44
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
Produktnamnsattribut	250 V
nätspänning	250 V
Produktslag	Förlängningskabel

Tillbehör

Kabelupphängningssystem CableFix Typ S	081191 S
Kabelupphängningssystem CableFix Typ L	081191 L
Kabelupphängningssystem CableFix Typ XL	081191 XL