

**mimatic**  
Tool Systems**Sågblad PolySAW-G Bredd  $a_p = 1,5$  mm, TiAlN, Ø D: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218226 80
GTIN	2050001737182
Artikelklass	29C

**Beskrivning****Utförande:**

För kapning, sågning och spårfräsning.  
Med PolySAW-G kan bearbetningen ske ned till botten.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

**Teknisk beskrivning**

Ø D	80 mm
Typ grundhållare	19/30
Ingreppsdjup $a_{e\max}$ per snitt	25 mm
Skivbredd E	6 mm
Antal skär Z	24
Skaf	med hål
Beläggning	TiAlN

Matning $f_z$	0,025 mm
Material	VHM
Produktslag	Skärinsats för fräning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

### Tillbehör

PolySAW grundhållaremed hål Typ 19/30	218210 19/30
Grundhållareweldon-skaft Typ 19/30	218205 19/30