

**Garant****T-spårfräs, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 40/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Pinnfräs med spännyta och invändig kylning. Kraftig reduktion i skärområdet gör det möjligt att köra in i trånga spår. Korrosionshämmande ytbehandling.

**Användningsdata:**

För spår och slitsfräsning enligt DIN 650.

**OBS!:**

Arbeta helst med invändig kylning för att säkerställa optimal spånavgång. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Spårhöjd $a_p$	17 mm
Skär-Ø $D_c$	40 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Utkragningslängd $L_1$	50 mm
Passande vändskär	SP.T 09T308
total längd $L_{tot}$	108 mm
Skrivsats för vändskär	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Spänn diameter $d_1$	21 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	2

Hörnfavinkel	90 grad
Antal vändskärspaltor	4
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Spårfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Vändskärsskruvsats 10 delar	219841
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP