


Garant

**Skiv- / kapfräs med cylinderskaft Bredd ap 2,2 mm, Ø D / Antal skäreppar Z:
50/4mm**

**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 218414 50/4 |
| GTIN | 4045197533616 |
| Artikelklass | 21P |

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Användning reklamtext:

För slits- och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Beställningsnummer: 218440 - 218444 (se huvudkatalogen)

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---------|
| Spänn diameter d_1 | 24,5 mm |
| Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm | 95,5 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Passande vändskär | XC.. 1119 |
| Total längd L_{tot} för a_p 1,5 mm | 94,9 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 25 mm |
| Skär- \emptyset D_c | 50 mm |
| maximalt inskärsdjup $a_{e \text{ max}}$ | 12,75 mm |
| Kraglängd L_1 | 36 mm |
| Antal skär Z | 4 |
| Bredd a_p | 2,2 mm |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |
| Invändig | nej |
| Produktslag | Skivfräsar |