

Garant**SPMT 060304, HB720, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	218320 UNI
GTIN	4045197608369
Artikelklass	21A

Beskrivning

SPMT 060304 UNI Hörnradie: 0,4 mm
Matning f_z per tand: 0,09 mm

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,09 mm
Typ	UNI
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	SPMT 060304
Sort	HB720
Skärmaterial	VHM
Vändskärstjocklek S	3,18 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

