

**Gradskiva med justerbar skena, Gradbåge-Øxskänkelängd: 100X150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	453401 100X150
GTIN	4067263062110
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Med längdjusterbar skena; skenans ände fasad 45°.
Öppen gradbåge med indelning 10° - 170°, avläsning 1°.
Skalan mattförkromad. Med låsmutter.

Teknisk beskrivning

Gradbåg-Ø	100 mm
felgräns	±30 bågminut
skänkelängd	150 mm
avläsning	1 grad
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Etui
Kalibrering	F3

Produktslag

Vinkelmätare

Tjänster

KalibreringVinkelmätare/gradskiva Typ GRAD

025810 GRAD