

**Gradskiva med justerbar skena, Gradbåge-Øxskänkelängd: 150X300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	453401 150X300
GTIN	4067263062127
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Med längdjusterbar skena; skenans ände fasad 45°.
Öppen gradbåge med indelning 10° - 170°, avläsning 1°.
Skalan mattförkromad. Med låsmutter.

Teknisk beskrivning

felgräns	±30 bågminut
avläsning	1 grad
skänkelängd	300 mm
Gradbåg-Ø	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Etui
Kalibrering	F3

Produktslag

Vinkelmätare

Tjänster

KalibreringVinkelmätare/gradskiva Typ GRAD

025810 GRAD