


Garant

**Skiv- / kapfräs med cylinderskaft Bredd ap 2,2 mm, Ø D / Antal skäreppgar Z:
63/4mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	218414 63/4
GTIN	4045197533630
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringränsighet rekommenderas HSS-blad.

Användning reklamtext:

För slits- och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringränsighet rekommenderas HSS-blad.

Beställningsnummer: 218440 - 218444 (se huvudkatalogen)

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	15,75 mm
Kraglängd L_1	37 mm

Skär-Ø D_c	63 mm
Total längd L_{tot} för a_p 1,5 mm	99,9 mm
Passande vändskär	XC.. 1119
Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm	100,5 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Spänn diameter d_1	31,5 mm
Antal skär Z	4
Bredd a_p	2,2 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar