

**Gradskiva med justerbar skena, Gradbåge-Øxskänkellängd: 200X400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	453401 200X400
GTIN	4067263062134
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Med längdjusterbar skena; skenans ände fasad 45°.
Öppen gradbåge med indelning 10° - 170°, avläsning 1°.
Skalan mattförkromad. Med låsmutter.

Teknisk beskrivning

skänkellängd	400 mm
felgräns	±30 bågminut
avläsning	1 grad
Gradbåg-Ø	200 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Etui
Kalibrering	F3

Produktslag

Vinkelmätare

Tjänster

KalibreringVinkelmätare/gradskiva Typ GRAD

025810 GRAD