

**Garant****Skiv- / kapfräs med krage Bredd  $a_p$  3,1 mm,  $\varnothing$  D / Antal skäreppor Z: 100/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218428 100/8
GTIN	4045197534002
Artikelklass	21P

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

**Användningsdata:**

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

**Användning reklamtext:**

För slits- och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Beställningsnummer: 218440 - 218444 (se huvudkatalogen)

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing$  D = 200 mm.

**Teknisk beskrivning**

Total längd $L_{tot}$ för $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
--	---------

Total längd $L_{\text{tot}}$ för $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
FästhålsØ	27 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \text{ max}}$	26 mm
Spänn diameter $d_1$	48 mm
Skär-Ø $D_c$	100 mm
Passande vändskär	XC.. 1125
Total längd $L_{\text{tot}}$ för $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Grundhållardiameter $d_2$	48 mm
Antal skär Z	8
Skåftutförande	med hål
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar