

Garant**Vändskär för medelfin bearbetning CNMG, HB7020, Storlek / kvantitet:
09T304/30**

Beställningsdata

Ordernummer	GG2527 09T304/30
GTIN	4067263092254
Artikelklass	GGN

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,4 mm/v
Innehåll	250150 HB7020
Skärdjup a_p	0,25 - 3,25 mm
Skärhastighet v_c primär användning	130 - 280 mm/min
antal	30
ISO-kod vändskär	CNMG09T304
Sort	HB7020
spån-brytare	SM
Produktslag	Vändskär för svarvning

Tillbehör

CNMG 09T304 Sort HB7020

250150 HB7020