

Garant**Vändskär för medelfin bearbetning DNMG, HB7020, Storlek / kvantitet:
150608/50**

Beställningsdata

Ordernummer	GG2535 150608/50
GTIN	4067263092889
Artikelklass	GGN

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	125 - 280 mm/min
Skärdjup a_p	0,55 - 3,75 mm
Matning f	0,25 - 0,4 mm/v
antal	50
Innehåll	250762 HB7020
Sort	HB7020
spån-brytare	SM
Produktslag	Vändskär för svarvning

Tillbehör

DNMG 150608 Sort HB7020

250762 HB7020