

Garant

**Skiv- / kapfräs med krage Bredd ap 3,1 mm, Ø D / Antal skäreppgar Z:
125/10mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	218428 125/10
GTIN	4045197534019
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringräthet rekommenderas HSS-blad.

Användning reklamtext:

För slits- och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringräthet rekommenderas HSS-blad.

Beställningsnummer: 218440 - 218444 (se huvudkatalogen)

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivning

Total längd L_{tot} för a_p 1,5 mm	64,4 mm
Spänn diameter d_1	58 mm
Total längd L_{tot} för a_p 3,1 mm	65,8 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e max}$	33,5 mm
Skär- \emptyset D_c	125 mm
Grundhållardiameter d_2	58 mm
Fästhåls \emptyset	32 mm
Passande vändskär	XC.. 1125
Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm	65 mm
Antal skär Z	10
Skaftutförande	med hål
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar