

**Vändskär för grovbearbetning CNMG, HBT130, Storlek / kvantitet: 120408/30****Beställningsdata**

Ordernummer	GG2576 120408/30
GTIN	4067263094159
Artikelklass	GGN

Teknisk beskrivning

antal	30
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 120 mm/min
Skärdjup a_p	0,55 - 4,25 mm
Matning f	0,3 - 0,5 mm/v
Innehåll	250218 HBT130
ISO-kod vändskär	CNMG120408
Sort	HBT130
spån-brytare	MR
Produktslag	Vändskär för svarvning

Tillbehör

CNMG 120408 Sort HBT130

250218 HBT130