


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB725, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Användningsriktvärden för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
skärtjocklek E	4,76 mm
ISO-kod vändskär	SEKT 1204 AFTN
Sort	HB725
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	450 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 55 HRC	begränsat lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	45 m/min	S
GG(G)	begränsat lämplig	170 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		