


SEKT 1204 AFTN, HB7625, Typ: INOX**Beställningsdata**

Ordernummer	214241 INOX
GTIN	4067263095279
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Användningsriktvärden för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,19 mm
Typ	INOX
skärtjocklek E	4,76 mm
ISO-kod vändskär	SEKT 1204 AFTN
Sort	HB7625
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	40 m/min	S
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		