

## HEDI

### Hängbar energiförgrening, Typ: 250AIR



#### Beställningsdata

Ordernummer	081142 250AIR
GTIN	4003644014965
Artikelklass	08B

#### Beskrivning

##### Utförande:

Utgångsuttag med självlåsand lock.

Kompakt hängbar energifördelare med robust, hårdgummiförstärkt hus för platsbesparande och välorganiserad el- och tryckluftsdistribution.

- **Enkel kabelinföring med dragavlastning.**
- **Upphängningsögla och massiv verktygskrok.**
- **Stänkskyddad IPX4.**

**2x1/4 tum tryckluft**-slanganslutningar, 2,5 m tryckluftslang.

##### Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing < 12$  mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

##### OBS!:

Hängbar energiförgrening med Ethernet-anslutning på begäran.

#### Teknisk beskrivning

Bredd	227 mm
-------	--------

Djup	212 mm
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
Antal uttag 400 V/16 A	1
Typ	250AIR
effekt	9,5 kW
höjd	305 mm
Antal uttag 250 V	6
antal tryckluftsanslutningar	2
IP-skyddsklass	IP X4
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
Produktslag	Energiförgrening