


**Garant**

**Skiv- / kapfräs med cylinderskaft Bredd ap 1,5 mm, Ø D / Antal skäreppar Z:  
50/4mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	218408 50/4
GTIN	4045197533364
Artikelklass	21P

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.**

**Användningsdata:**

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

**Användning reklamtext:**

För slits- och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Beställningsnummer: 218440 - 218444 (se huvudkatalogen)

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till  $\varnothing D = 200$  mm.

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

**Teknisk beskrivning**

Skär- $\varnothing D_c$	50 mm
Total längd $L_{tot}$ för $a_p$ 1,5 mm	94,9 mm

Total längd $L_{\text{tot}}$ för $a_p$ 2,2 mm	95,5 mm
Kraglängd $L_1$	36 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Spänn diameter $d_1$	24,5 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \text{ max}}$	12,75 mm
Passande vändskär	XC.. 1113
Antal skär $Z$	4
Bredd $a_p$	1,5 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar