


Garant**Back med styrstift, För backbredd: 125mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 362622 125 |
| GTIN | 4067263092179 |
| Artikelklass | 31S |

Beskrivning**Utförande:**

- Härdat stål, teniferbehandlat, gasnitrerat (tolerans $\pm 0,01$ mm).
- Enkel montering på skruvstycket.
- Mekanisk inryckning av stiften.
- Tryckluftsreglering via ventiler på båda sidor.
- Ingen skillnad mellan fasta och rörliga backar.
- 5,5 bar lufttryck krävs

Användningsdata:

Snabb omställning för olika bearbetningsuppgifter.

- **Snabb och exakt repeterbar lägesfixering.**
- **Ingen tidsödande hantering av höjdanslag.**

Passar till:

GRESSEL Gripos GPS125, Gripos GPS125-VS, Gripos 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecosos.

WNT NCG 125, DSG4 125, HDG2 125, H5G 125, ZSG4 125, ESG4 125.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|-------------------|
| Produktslag | Skruvstycksbackar |
|-------------|-------------------|

