


Garant**Back med styrstift, För backbredd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	362624 125
GTIN	4067263092186
Artikelklass	31S

Beskrivning**Utförande:**

- Härdat stål, teniferbehandlat, gasnitrerat (tolerans $\pm 0,01$ mm).
- Enkel montering på skruvstycket.
- Mekanisk inryckning av stiften.
- Tryckluftsreglering via ventiler på båda sidor.
- Ingen skillnad mellan fasta och rörliga backar.
- 5,5 bar lufttryck krävs

Användningsdata:

Snabb omställning för olika bearbetningsuppgifter.

- **Snabb och exakt repeterbar lägesfixering.**
- **Ingen tidsödande hantering av höjdanslag.**

Passar till:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

BULL pneumatik 125, mekanisk 125.

KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.

RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Teknisk beskrivning

Produktslag	Skruvstycksbackar
-------------	-------------------

