


Garant**Back med styrstift, För backbredd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	362624 160
GTIN	4067263092193
Artikelklass	31S

Beskrivning**Utförande:**

- Härdat stål, teniferbehandlat, gasnitrerat (tolerans $\pm 0,01$ mm).
- Enkel montering på skruvstycket.
- Mekanisk inryckning av stiften.
- Tryckluftsreglering via ventiler på båda sidor.
- Ingen skillnad mellan fasta och rörliga backar.
- 5,5 bar lufttryck krävs

Användningsdata:

Snabb omställning för olika bearbetningsuppgifter.

- **Snabb och exakt repeterbar lägesfixering.**
- **Ingen tidsödande hantering av höjdanslag.**

Passar till:

ALLMATIC NC8 160, HD 160, TC, TITAN2 160.

BULL pneumatik 160, mekanisk 160.

KESEL ARNO160, CNC160, NCA160.

RÖHM RKE160, RKE-L160, RKE-U160, RKG-L160, RKE-LV160.

Teknisk beskrivning

Produktslag	Skruvstycksbackar
-------------	-------------------

