

Yale

Maskindomkraft med lyftklack YAM, lyftförmåga: 5t



Beställningsdata

Ordernummer	086046 5
GTIN	4025092153997
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt maskindomkraft som kan lyfta lasten både med lyftklacken och kronan. Hög stabilitet, pumparmen kan vridas 270° (inte strl 2).

Användningsdata:

För att lyfta, justera och flytta maskiner och liknande last samt för allmänt reparations- och monteringsarbete.

Teknisk beskrivning

Längd	257 mm
minimal ansättningshöjd	26 mm
lyftklackens bredd	75 mm
lyfthöjd	120 mm
vikt	19 kg
lyftklackens längd	57 mm

höjd	290 mm
Bredd	182 mm
automatisk fjäderbelastning	ja
maximal bärförmåga	5 t
Produktslag	Hydraulmaskinlyft