

Garant**Fräshuvud, färdigfräsning, radie, HB730, Ø D h10: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210330 20
GTIN	4045197523334
Artikelklass	21M

Teknisk beskrivning

huvudets längd l	35 mm
Skärlängd L ₂	25 mm
skär-Ø D	20 mm
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm
Hållarstorlek	20 mm
Hörnavrundning r _v	1
Antal skär Z	6
Serie	TopCut
Sort	HB730
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Spiralvinkel	50 grad
Matningsriktning	horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	0,1×D vid valsfräsning mm
Bearbetningsstrategi	HPC

Invändig	nej
passande grundhållare	GARANT TopCut
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	160 m/min	K
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		

Tillbehör

Monteringsnyckel Typ 16X5	219987 16X5
Insticksdapter för momentnyckel Typ 16X5	219986 16X5