

Garant

**Skiv- / kapfräs med cylinderskaft Bredd ap 1,5 mm, Ø D / Antal skäreppar Z:
63/4mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	218408 63/4
GTIN	4045197533371
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.**

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Användning reklamtext:

För slits- och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Beställningsnummer: 218440 - 218444 (se huvudkatalogen)

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Passande vändskär	XC.. 1113

Total längd L_{tot} för a_p 1,5 mm	99,9 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \text{ max}}$	15,75 mm
Skär- \emptyset D_c	63 mm
Kraglängd L_1	37 mm
Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm	100,5 mm
Spänn diameter d_1	31,5 mm
Antal skär Z	4
Bredd a_p	1,5 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar