

Garant**Skiv- / kapfräs med krage Bredd ap 3,1 mm, Ø D / Antal skäreppgar Z: 63/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218430 63/4
GTIN	4045197534033
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringrännhet rekommenderas HSS-blad.

Användning reklamtext:

För slits- och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringrännhet rekommenderas HSS-blad.

Beställningsnummer: 218440 - 218444 (se huvudkatalogen)

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

Total längd L_{tot} för a_p 1,5 mm	51,4 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	15,5 mm
Total längd L_{tot} för a_p 3,1 mm	52,8 mm
Skär- \emptyset D_c	63 mm
Kraglängd L_1	38 mm
Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm	52 mm
Fästhåls \emptyset	22 mm
Spänn diameter d_1	32 mm
Passande vändskär	XC.. 1125
Grundhållardiameter d_2	40 mm
Antal skär Z	4
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar