

Garant**Kopierfråshuvud HPC, obelagd, Ø D h10: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210355 12
GTIN	4045197557698
Artikelklass	21M

Teknisk beskrivning

huvudets längd l	16 mm
skär-Ø D	12 mm
Skärlängd L ₂	9 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	6 mm
Matning f _z för kopierfräsning i kortspånande aluminium	0,1 mm
Hållarstorlek	12 mm
Fri längd	16 mm
Antal skär Z	4
Serie	TopCut
Beläggning	obelagd
Sort	HU730
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Spiralvinkel	36 grad

Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	0,5×D vid kopierfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
passande grundhållare	GARANT TopCut
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	530 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	450 m/min	N
CuZn	mindre lämplig	320 m/min	N
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tillbehör

Insticksdapter för momentnyckel Typ 10X4	219986 10X4
Monteringsnyckel Typ 10X4	219987 10X4