

Garant**APET 133504 FR Diamantbelagd, HB7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	215308 ALU
GTIN	4045197601155
Artikelklass	21B

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,2 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APET 133504 FR
Sort	HB7810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	600 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	550 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		