

**Garant****Fasfräshuvud, 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210390 10
GTIN	4045197523518
Artikelklass	21M

**Teknisk beskrivning**

skär-Ø D	10 mm
Skärlängd L <sub>2</sub>	7 mm
huvudets längd l	13 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub> i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	3 mm
Hörnfavinkel	45 grad
Hållarstorlek	10 mm
Matning f <sub>z</sub> i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub> vid fullspår	5
totallängd L	26,9 mm
Antal skär Z	3
Serie	TopCut
Sort	HB730
Skärmaterial	VHM
Spetsvinkel konisk försänkare	90
Norm	Verkstadsnorm

Typ	N
Matningsriktning	horisontell
Invändig	nej
Skaftutförande	GARANT TopCut
Produktslag	Kopierfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	160 m/min	K
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		

### Tillbehör

Monteringsnyckel Typ 8X3	219987 8X3
Insticksdapter för momentnyckel Typ 8X3	219986 8X3

