

Förlängningsledning, 250 V, Typ: 10N



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 081182 10N |
| GTIN | 4003644009312 |
| Artikelklass | 08B |

Beskrivning

Utförande:

Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44). Neopren-gummikabel, tål olja, bensen, UV-strålning. Med stänkvattenskyddad gummikontakt och -koppling.

Neoprengummikabel med stänkskyddad kontakt och koppling av gummi.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| kabelkonstruktion | 3G1,5 |
| Typ | 10N |
| kabellängd | 10 m |
| Kabelklass | H07RN-F |
| material kabel | Neopren |
| slagtålig och stänkskyddad | Kategori 2 (K2) enligt BGI |

| | |
|----------------------|-------------------|
| IP-skyddsklass | IP 44 |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Kontakttyp ingång | F |
| Produktnamnsattribut | 250 V |
| nätspänning | 250 V |
| Produktslag | Förlängningskabel |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Kabelupphängningssystem CableFix Typ L | 081191 L |
| Kabelupphängningssystem CableFix Typ S | 081191 S |
| Kabelupphängningssystem CableFix Typ XL | 081191 XL |