

**Garant****Fasfräshuvud, 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210390 16
GTIN	4045197523532
Artikelklass	21M

**Teknisk beskrivning**

huvudets längd l	20 mm
Skärlängd L <sub>2</sub>	11,3 mm
skär-Ø D	16 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub> i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Hållarstorlek	16 mm
Matning f <sub>z</sub> i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub> vid fullspår	8
totallängd L	37,3 mm
Antal skär Z	3
Serie	TopCut
Sort	HB730
Skärmaterial	VHM
Spetsvinkel konisk försänkare	90
Norm	Verkstadsnorm

Typ	N
Matningsriktning	horisontell
Invändig	nej
Skaftutförande	GARANT TopCut
Produktslag	Kopierfräs

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	160 m/min	K
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		

## Tillbehör

Monteringsnyckel Typ 13X4	219987 13X4
Insticksdapter för momentnyckel Typ 13X4	219986 13X4

