

Enpolig spänningsprovare med högvärdig skruvmejselklinga, spår 2,5, eggbredd: 2,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	665014 2,5
GTIN	3831007678612
Artikelklass	61F

Beskrivning

Utförande:

Plasthandtag med isolerad skruvmejselklinga och clip.

Högvärdig skruvmejselklinga, provningsområde 150 – 250 V.

OBS!:

Dessa spänningsprovare uppfyller säkerhetsföreskrifterna enligt VDE 0680/6. Neonlampor kan därför inte bytas ut.

Teknisk beskrivning

Clip	ja
klinglängd	55 mm
eggbredd	2,5 mm
totallängd	132 mm
Testområde	150 - 250 V
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Material handtag	Plast
Produktslag	Spänningsprovare