

# Yale

## Universalcylinder YS, Tryckkraft/slag (t/mm): 10/50



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 086060 10/50  |
| GTIN         | 4025092150064 |
| Artikelklass | 08Y           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden. Universal-cylindrarna utmärker sig genom extremt **god sidobelastningstålighet**, de har fjäderbelastning och bara en slangkoppling med snabbkoppling.

#### Användningsdata:

För alla tryckarbeten där det är viktigt med stor kraft och små dimensioner. Idealisk för användning i utrustning och verkstadspressar tack vare den metriska fästgången. **Kan användas i alla lägen.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, **utan** anslutningsledningar och adapter.

#### OBS!:

**Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.**

Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081, manometer nr 086087.

### Teknisk beskrivning

|      |        |
|------|--------|
| vikt | 2,1 kg |
|------|--------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| cylinderns ytter-Ø | 57 mm           |
| maximal tryckkraft | 100 kN          |
| lyfthöjd           | 50 mm           |
| oljevolym          | 73 ml           |
| längd inkörd       | 125 mm          |
| Produktslag        | Hydraulcylinder |

## Tillbehör

|   |              |
|---|--------------|
| Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 1 m | 086081 1     |
| Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 6 m | 086081 6     |
| Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 3 m | 086081 3     |
| Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 2/0,7 l      | 086050 2/0,7 |
| Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 2/2 l        | 086050 2/2   |
| Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 2/4 l        | 086050 2/4   |
| Hydraulikhandpump HPS antal steg / tankvolym 1/0,7 l      | 086050 1/0,7 |
| Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning Längd 2 m | 086081 2     |