

Garant**APMT 133508 ER, HB7630, Typ: INOX**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 215356 INOX |
| GTIN | 4045197601292 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | INOX |
| Matning f_z per tand | 0,18 mm |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-kod vändskär | APMT 133508 ER |
| Sort | HB7630 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 130 m/min | M |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |