

**Garant****NC-dubbhålsborr 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210400 10
GTIN	4045197557537
Artikelklass	21M

**Teknisk beskrivning**

skärhuvud-Ø D	10 mm
huvudets längd l	13 mm
Skärlängd L <sub>2</sub>	5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm/v
Hållarstorlek	10 mm
Serie	TopCut
Sort	HB730
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Antal skär Z	2
Spetsvinkel	90 grad
Skaft	GARANT TopCut
Invändig	nej

Produktslag

Skärinsats för centrerings-  
och dubbhålsborring

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	160 m/min	K
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		

## Tillbehör

Insticksdapter för momentnyckel Typ 8X3

219986 8X3

Monteringsnyckel Typ 8X3

219987 8X3