

Garant**NC-dubbhålsborr 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210400 12
GTIN	4045197557544
Artikelklass	21M

Teknisk beskrivning

Skärlängd L ₂	6 mm
huvudets längd l	16 mm
skärhuvud-Ø D	12 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,6 mm/v
Hållarstorlek	12 mm
Serie	TopCut
Sort	HB730
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Antal skär Z	2
Spetsvinkel	90 grad
Skaft	GARANT TopCut
Invändig	nej

Produktslag

Skärinsats för centrerings-
och dubbhålsborring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	160 m/min	K
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		

Tillbehör

Insticksdapter för momentnyckel Typ 10X4

219986 10X4

Monteringsnyckel Typ 10X4

219987 10X4