

**Garant****Hållare cylindrisk, Cylindriskt skaft, för skärhuvuddiameter D: 20mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 210550 20     |
| GTIN         | 4045197522610 |
| Artikelklass | 21Z           |

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

**Systemrundgångsnoggrannhet  $\leq 10 \mu\text{m}$**  genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

Utan spännyta (för HSC-bearbetning). **Tolerans = h6.**

**OBS!:**

**Maximalt fräsdjup** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

**Teknisk beskrivning**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Skaftdiameter $D_s$ h6         | 25 mm             |
| Utvändig diameter $d_1$        | 19,8 mm           |
| för skärhuvuddiameter D        | 20 mm             |
| rekommenderat åtdragningmoment | 25 Nm             |
| totallängd L                   | 70 mm             |
| Serie                          | TopCut            |
| fäste                          | Cylindriskt skaft |
| Invändig                       | ja                |

Produktslag

Hållare för fräs med gänga