

Garant GRIDLINE

Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor: 900/9**Beställningsdata**

Ordernummer	930505 900/9
GTIN	4067263100638
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdraglådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Bredd	600 mm
effektiv höjd	800 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej

lådornas effektiva djup	500 mm
Antal utdragshyllor	0
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Antal lådor	9
effektiv höjd för lådor	800 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
höjd	900 mm
Djup	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Antal dörrar	0
vikt	126 kg
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Verktygsskåp