

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor: 900/7****Beställningsdata**

Ordernummer	930505 900/7
GTIN	4067263100621
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Lådornas effektiva yta i G	20×20
effektiv höjd för lådor	800 mm
Djup	600 mm
Antal dörrar	0

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Underbyggnad under höjdbusterbar arbetsplats	nej
vikt	105 kg
Bredd	600 mm
höjd	900 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Antal lådor	7
lådornas effektiva bredd	500 mm
Antal utdragshyllor	0
lådornas effektiva bredd i G	20
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Verktvgsskåp