

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:
900/7A****Beställningsdata**

Ordernummer	930705 900/7A
GTIN	4067263100683
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådornas effektiva yta i G	36×20
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	144 kg

lådornas effektiva bredd i G	36
lådornas effektiva djup i G	20
effektiv höjd för lådor	800 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal lådor	7
Bredd	1000 mm
höjd	900 mm
effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
Djup	600 mm
Antal dörrar	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x20G
Produktslag	Verktygsskåp