

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 200 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:
900/7A****Beställningsdata**

Ordernummer	930715 900/7A
GTIN	4067263100744
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärformåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärformåga.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Bredd	1000 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
lådornas effektiva bredd	900 mm

Lådornas effektiva yta i G	36×20
effektiv höjd	800 mm
höjd	900 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Antal utdragshyllor	0
lådornas effektiva djup i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	144 kg
Antal lådor	7
Antal dörrar	0
Djup	600 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×20G
Produktslag	Verktygsskåp